

☞ Bruksanvisning

De nævnte handsketyper opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 og EN ISO 21420:2020. Da handskerne er tilpasset specielle formål, kan handskerne længe variere fra kravene i EN ISO 21420:2020.

Resultater af kemiske test:

n-heptan (J):	Niveau 3	30 % Hydrogenperoxid (P):	Niveau 6
40 % Natriumhydroxid (K):	Niveau 6	40 % Floubrintesyre (S):	Niveau 2
96 % Svovlsyre (L):	Niveau 1	37 % Formaldehyd (T):	Niveau 6
25 % Ammoniumhydroxid (O):	Niveau 3		

Niveau	1	2	3	4	5	6
Gennemtrængningstid (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 - Modstandsevne over for nedbrydning gennem kemikalier

n-heptan (J):	45,1%	30 % Hydrogenperoxid (P):	27,8%
40 % Natriumhydroxid (K):	-7,6%	40 % Floubrintesyre (S):	X
96 % Svovlsyre (L):	100%	37 % Formaldehyd (T):	16,4%
25 % Ammoniumhydroxid (O):	93,5%		

Advarsel/risikovurdering: a) Handsker, der skal beskytte mod mekaniske påvirkninger, der har overfladiske effekter, stoffer og blandinger, der er farlige for sundheden, og skadelige biologiske agenser. Vigtigt: Handskerne anbefales til brug i situationer, hvor det kun er behov for handsker med lav kemisk bestandighed. b) Ved valg af udstyr skal brugeren foretage en risikovurdering baseret på den tilsigtede anvendelse og afgøre egnetheden på baggrund af prøvningsstandarderne for produktet og det opnåede beskyttelsesniveau. c) De angivne informationer afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen på grund af andre indflydelsesfaktorer som fx temperatur, slitage og nedbrydning og differentiering mellem blandinger og rene kemiske stoffer d) Information vedrørende beskyttelse henviser til arbejdsoverfladen, dvs. handsens håndflade, som er blevet testet. e) Handsker skal undersøges grundigt for skader (særligt for rifter og huller) for anvendelse. Undgå at bruge handskerne, hvis de er beskadiget. f) Den kemiske modstand er blevet vurderet under laboratoriebetingelser ud fra prøver taget udelukkende fra håndfladen (med undtagelse af tilfælde, hvor handsken er 400 mm eller derover - hvor manchetten også er blevet testet) og relaterer kun til det kemikalie, der er blevet testet. Det kan være anderledes, hvis det anvendte kemikalie anvendes i en blanding. g) Det anbefales at undersøge, om handskerne er egnede til det tiltenkte formål, da betingelserne på arbejdspladsen kan være forskellige fra typeforordningen afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. h) Ved anvendelse kan beskyttelsehandsker yde mindre beskyttelse over for det farlige kemikalie på grund af ændringer i de kemiske egenskaber. Bevægelser, iturvinning, gnidning, nedbrydning forårsaget af kontakt med kemikalier osv. kan reducere den kemiske anvendelsestid betydeligt. Ved korrosive kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor ved valg af kemikalieresistente handsker. i) Den maksimale anvendelsestid afhænger af den aktivitet, personen udfører. j) EN ISO 374-4:2019 Nedbrydningsniveauer indikerer handskens grad af modstandsevne over for kemikalier. k) Gennemtrængningseffekten er blevet testet under laboratoriebetingelser og omfatter kun det testede prøvevæne. l) Dette produkt indeholder nitril-butadien-gummi og kemiske forbindelser, som kan forårsage allergisk reaktioner hos enkelte personer. m) Handskerne yder ingen beskyttelse mod gennemtrængning af skarp genstande, som fx injektionssprøjer.

Opbevaring: Skal opbevares på et tørt sted beskyttet mod sollys. Opbevaringsbetingelserne er afgørende for handskenes holdbarhed. Handsker skal opbevares i emballagen beskyttet mod direkte sollys, kunstigt lys, fugt og ved temperaturer mellem 5 °C - 35 °C. Stabilitetstest i realtid for disse produkters udløbsdato efter en accelereret ældningsproces er angivet til 5 år.

Illustration af de forskellige typer af handsker, der kan bruges til beskyttelse mod kemikalier. De forskellige typer af handsker er: a) Handsker til beskyttelse mod mekaniske påvirkninger, b) Handsker til beskyttelse mod kemikalier, c) Handsker til beskyttelse mod varme og kulde, d) Handsker til beskyttelse mod elektricitet, e) Handsker til beskyttelse mod stråling, f) Handsker til beskyttelse mod biologiske agenser, g) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, h) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, i) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, j) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, k) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, l) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, m) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, n) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, o) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, p) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, q) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, r) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, s) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, t) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, u) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, v) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, w) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, x) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, y) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer, z) Handsker til beskyttelse mod sure og basiske stoffer.

☞ Bruksanvisning

Hanskene omtalt her opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 og EN ISO 21420:2020. Ettersom handskene er tilpasset specialformål, kan lengden avvike fra kravene i EN ISO 21420:2020.

Resultater fra kjemiske tester:

n-heptan (J):	Nivå 3	30 % Hydrogenperoksid (P):	Nivå 6
40 % Natriumhydroksid (K):	Nivå 6	40 % Fluorsyre (S):	Nivå 2
96 % Svovlsyre (L):	Nivå 1	37 % Formaldehyd (T):	Nivå 6
25 % Salmiakksprit (O):	Nivå 3		

Nivå	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 - Motstand mot kjemisk nedbrytning:

n-heptan (J):	45,1%	30 % Hydrogenperoksid (P):	27,8%
40 % Natriumhydroksid (K):	-7,6%	40 % Fluorsyre (S):	X
96 % Svovlsyre (L):	100%	37 % Formaldehyd (T):	16,4%
25 % Salmiakksprit (O):	93,5%		

Advarsel/risikovurdering: a) Handsker som beskytter mot mekanisk overflatepåvirkning, stoffer og blandinger som er helsekadelige og skadelige biologiske stoffer. Viktig: Hanskene anbefales kun brukt i situasjoner hvor det anses at det kun er behov for lav kjemisk beskyttelse. b) Ved valg av utstyr bør brukeren utføre en risikoanalyse basert på tiltenkt bruk, og vurdere utstyrets egnethet basert på produktets beskyttelsesgrad i henhold til testing. c) Opplysningene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelsens faktiske varighet på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, slitasje og nedbrytning, samt forskjeller mellom blandinger og rene kjemikalier, kan påvirke ytelsen d) Opplysningene om beskyttelse referer til arbeidsflaten, dvs. „håndflatene“ i hansken, og er den delen som er testet. e) Hanskene må sjekkes grundig for skader (spesielt riper og hull) før bruk. Ikke bruk handsker som er skadet. f) Den kjemiske motstanden er vurdert i laboratorieforhold utelukkende på prøver fra håndflaten (untatt handsker som er 400 mm eller mer - hvor også mansjetten testes) og gjelder kun for de kjemikaliene som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalien er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om hanskene egner seg til den tiltenkte bruken, fordi forholdene på arbeidsplassen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperat, slitasje og nedbrytning h) Ved bruk kan beskyttelseshanskene gi lavere beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskapene. Bevægelser, avslipping, gnissing, nedbrytning ved kontakt med kjemikalier osv. kan redusere den faktiske brukstiden betydelig. Når det gjelder etsende kjemikalier, kan nedbrytning være den aller viktigste faktoren ved valg av kjemikaliebestandige handsker i) Maksimal brukstid avhenger av aktiviteten som utføres og av den enkelte person. j) EN ISO 374-4:2019 Nedbrytningsnivåene angir endringen i hanskens stikkstyrke etter at hanskene har vært i kontakt med den aktuelle kjemikalien. k) Gjennombruddsmotstanden er vurdert i laboratorieforhold og gjelder kun den prøven som er testet. l) Dette produktet inneholder nitril-butadien-gummi og blandingskjemikalier som kan fremkalle allergisk reaksjon hos enkelte personer. m) Handsker gir ingen beskyttelse mot gjennomstikking med skarpe gjenstander som f.eks. sprayetisser. **Lagring:** Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys. Oppbevaringsprosedyrene er den viktigste faktoren for hanskens levetid. Handsker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunstigt lys, fuktighet, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 5 °C og 35 °C. Stabilitetstester i sanntid for å fastslå holdbarheten for dette produktet etter akselererende aldringsprosess oppgir en holdbarhet på 5 år.

Illustration av de forskjellige typer av handsker, der kan brukes til beskyttelse mot kemikalier. De forskjellige typer av handsker er: a) Handsker til beskyttelse mot mekaniske påvirkninger, b) Handsker til beskyttelse mot kemikalier, c) Handsker til beskyttelse mot varme og kulde, d) Handsker til beskyttelse mot elektrisitet, e) Handsker til beskyttelse mot stråling, f) Handsker til beskyttelse mot biologiske agenser, g) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, h) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, i) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, j) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, k) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, l) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, m) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, n) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, o) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, p) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, q) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, r) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, s) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, t) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, u) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, v) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, w) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, x) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, y) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, z) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer.

☞ Instrukcje użytkowania

Wymienione tutaj typy rękawic spełniają wymag i rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz normy EN ISO 374-1:2016+A1:2018 i EN ISO 21420:2020. Rękawice są dopasowane do konkretnych celów, więc poszczególne długości mogą odbiegać od wymogów normy EN ISO 21420:2020.

Wyniki testów chemicznych:

n-heptan (J):	Poziom 3	Nadtilneleń wodoru 30 % (P):	Poziom 6
Wodorotlenek sodu 40 % (K):	Poziom 6	Kwas fluorowodorowy 40 % (S):	Poziom 2
Kwas siarkowy 96 % (L):	Poziom 1	Formaldehyd 37 % (T):	Poziom 6
Woda amoniakalna 25 % (O):	Poziom 3		

Poziom	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 — Odporność na degradację w wyniku działania chemikaliów:

n-heptan (J):	45,1%	Nadtilneleń wodoru 30 % (P):	27,8%
Wodorotlenek sodu 40 % (K):	-7,6%	Kwas fluorowodorowy 40 % (S):	X
Kwas siarkowy 96 % (L):	100%	Formaldehyd 37 % (T):	16,4%
Woda amoniakalna 25 % (O):	93,5%		

Ostrzeżenie/ocena ryzyka: a) Rękawice chroniące przed powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz substancjami i mieszaninami szkodliwymi dla zdrowia, a także szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Ważne: Rękawice rekomenduje się do użytku wyłącznie w tych sytuacjach, w których jako niezbędną okrośleno niską ochronę przed chemikaliami. b) Wybierając wyposażenie, użytkownik powinien przeprowadzić analizę ryzyka w oparciu o jego przeznaczenie i określić jego odporność na podstawie standardów testowych produktu i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podane informacje nie odzwierciedlają faktycznego okresu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wyniki pracy, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja, a także rozróżnienie na mieszaniny i czyste substancje chemiczne d) Informacje dotyczące ochrony odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „dłoni” rękawicy, poddanej testowi. e) Przed użytkowaniem rękawice powinny zostać dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzeń (zawłaszcza nacęć i dziur). W przypadku znalezienia jakichkolwiek uszkodzeń należy unikać korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przetestowanej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z „dłoni”. W tryktykim przypadku, w których szerokość rękawicy wynosi co najmniej 400 mm — wtedy bada się także mankiety). Taką odporność może się różnić, jeśli substancję chemiczną użyto w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego użytku, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od tych, w których przeprowadzono test, np. pod względem temperatury, ścierania i degradacji g) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewniać niższą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrzenia, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku zgrząch chemikaliów degradacja może być najważniejszym pod uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie i) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN ISO 374-4:2019 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekręcie po kontakcie z substancją chemiczną wykorzystaną podczas testu. k) Odporność na penetrację odnosząca się wyłącznie do testowanej próbki oceniono w warunkach laboratoryjnych. l) Produkt ten zawiera kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy oraz chemikalia wchodzące w skład związków mogące u niektórych osób wywołać reakcje alergiczne. m) Rękawice nie zapewniają ochrony przed przebiegami ostrymi przedmiotami np. igłami do wykłuwania. **Przechowywanie:** Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od światła słonecznego. Głównym czynnikiem w określaniu okresu trwałości rękawic są procedury przechowywania. Rękawice powinno się przechowywać w opakowaniu chroniącym przed światłem słonecznym, sztucznym oświetleniem i wilgocią oraz w temp. od 5 °C do 35 °C. Test stabilności w czasie rzeczywistym w celu określenia terminu przydatności tych produktów po zastosowaniu procesu przyspieszonego starzenia wykazuje 5 lat.

☞ Használási útmutató

Az itt megnevezett kesztyűtípusok megfelelnek az alábbi szabályzatoknak: (EU) 2016/425 rendelet, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 szabvány, és EN ISO 21420:2020 szabvány. Mivel a kesztyűket speciális felhasználási igényekhez alakították, ezért a hosszuk eltérhet a következő szabványban megadottaktól: EN ISO 21420:2020.

Vegyi tesztesések eredményei:

n-heptán (J):	Szint 3	25 %-os ammónium-hidroxid (O):	Szint 3
40 %-os nátrium-hidroxid		40 %-os fluorosav-hidroxid (P):	Szint 6
(nátrionlúg) (K):	Szint 6	40 %-os fluorosav (S):	Szint 2
96 %-os kénsav (L):	Szint 1	37 %-os formaldehid (T):	Szint 6

Szint	1	2	3	4	5	6
Átjárási idő (perc)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 szabvány - A vegyszerek általi degradálással szembeni ellenállás:

n-heptán (J):	45,1%	25 %-os ammónium-hidroxid (O):	93,5%
40 %-os nátrium-hidroxid		30 %-os hidroxid-peroxid (P):	27,8%
(nátrionlúg) (K):	-7,6%	40 %-os fluorosav (S):	X
96 %-os kénsav (L):	100%	37 %-os formaldehid (T):	16,4%

Figyelemztetés / kockázattertékelés:

A kesztyű felszíni hatáási mechanikai behatások ellen, az egészségre káros anyagok és keverékek ellen, valamint ártalmas biológiai kórokozók ellen nyújt védelmet. Fontos: A kesztyűt olyan helyzetekben ajánlott használni, amikor alacsony vegyi védettségre van szükség. b) Az eszköz kiválasztása során a felhasználó készítsen kockázatelemzést a kesztyű célzott felhasználásától függően és a termék tesztjének szabványadatai és védelmi szintjei alapján határozza meg, hogy a kesztyű képes-e biztosítani a szükséges védelmet, avagy sem. c) A megadott információk nem tükrözik a munkaterületen szükséges aktuális védettségi időtartamot, mivel a teljesítményt egyéb tényezők is befolyásolják, például hőmérséklet, kopás, degradálódás és a kevert és tisztá vegyi anyagok hatása közötti különbség d) A védetség vonatkozó információk a munkafelületre vonatkoznak, azaz a kesztyű „tenyerére”, amelyen a tesztelést is végezték. e) A kesztyűt használnál előlt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a kesztyű sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratórium körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyérészről kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a kesztyű hossza 400 mm, vagy hosszabb - ilyen esetben a sérült és tisztai vegyi anyagok hatása közötti különbség d) A védetség vonatkozó információk a munkafelületre vonatkoznak, azaz a kesztyű „tenyerére”, amelyen a tesztelést is végezték. e) A kesztyűt használnál elől t alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a kesztyű sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratórium körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyérészről kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a kesztyű hossza 400 mm, vagy hosszabb - ilyen esetben a sérült és tisztai vegyi anyagok hatása közötti különbség d) A védetség vonatkozó információk a munkafelületre vonatkoznak, azaz a kesztyű „tenyerére”, amelyen a tesztelést is végezték. e) A kesztyűt használnál elől t alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a kesztyű sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratórium körülmények között tesztelték, kizárólag a mintadarabokra vonatkozik. l) A termék nitril-butadién gumi és összetett vegyületeket tartalmaz, amely anyagok bizonyos esetekben allergiás reakciót válthatnak ki. m) A kesztyű nem véd meg eles objektumok pl. injekciós tűt átfúrádástól.

Tárolás: Húvós helyen, napfénytől elzártna tárolja. A tárolás módja a legmeghatározóbb a kesztyű eltarthatóságának meghatározását illetően. A kesztyűt a saját csomagolásában, nap-tól, mesterséges fényforrástól és nedvességtől elzártna, 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja. A termék lejáratási idejét vonatkozó valós idejű stabilitási teszt a felgyorsított öregesí si folyamat után öt évet állapított meg.

Illustration av de forskjellige typer av handsker, der kan brukes til beskyttelse mot kemikalier. De forskjellige typer av handsker er: a) Handsker til beskyttelse mot mekaniske påvirkninger, b) Handsker til beskyttelse mot kemikalier, c) Handsker til beskyttelse mot varme og kulde, d) Handsker til beskyttelse mot elektrisitet, e) Handsker til beskyttelse mot stråling, f) Handsker til beskyttelse mot biologiske agenser, g) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, h) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, i) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, j) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, k) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, l) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, m) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, n) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, o) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, p) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, q) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, r) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, s) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, t) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, u) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, v) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, w) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, x) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, y) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, z) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer.

☞ Pokyny na používanie

Tu uvedené typy rukavíc spĺňajú požiadavky uvedené v nariadení (EÚ) 2016/425, norme EN ISO 374-1:2016+A1:2018 a norme EN ISO 21420:2020. Tieto rukavice sú určené na osobitné účely, preto sa môžu ich dĺžka líšiť v závislosti od požiadaviek uvedených v norme EN ISO 21420:2020.

Výsledky chemických skúskob:

n-heptán (J):	Úroveň 3	30 % peroxid vodíka (P):	Úroveň 6
40 % hydroxid sodný (K):	Úroveň 6	40 % kyselina fluorovodíková (S):	Úroveň 2
96 % kyselina sírová (L):	Úroveň 1	37 % formaldehyd (T):	Úroveň 6
25 % hydroxid amónny (O):	Úroveň 3		

Úroveň	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 – Odolnosť proti chemickej degradácii:

n-heptán (J):	45,1 %	30 % peroxid vodíka (P):	27,8 %
40 % hydroxid sodný (K):	-7,6 %	40 % kyselina fluorovodíková (S):	X
96 % kyselina sírová (L):	100 %	37 % formaldehyd (T):	16,4 %
25 % hydroxid amónny (O):	93,5 %		

Varovanie/pôsobenie rizika: a) Rukavice na ochranu proti mechanickému pôsobeniu s porovchovými účinkami, zdraviu nebezpečným látkam a zmesiam a škodlivým biologickým faktorom. Dôležité: Používanie rukavíc sa odporúča v situáciách, v ktorých sa vyžaduje použitie ochranných prostriedkov určených pre nízke chemické riziko. b) Pri výbere ochranného prostriedku by používateľ mal vykonať analýzu rizík založenú na plánovanom použití a stanoviti vhodnosť použitia daného prostriedku na základe skúsnobných noriem pre výrobok a dosiahnutých úrovni ochrany. c) Poskytnuté informácie nevypovedajú aktuálnu dĺžku trvania ochrany na pracovisku, a to z dôvodu pôsobenia iných faktorov ovplyvňujúcich účinnosť, ako je teplota, opotrebovanie a degradácia či rozlišovanie medzi zmesami a čistými chemikáliami. d) Informácie o ochrane sa týkajú pracovného povrchu, t. j. „dlane“ rukavice, ktorý sa podobá pokožke. e) Rukavice by sa pred použitím mali dôkladne preskúmať, či nie sú poškodené (najmä kvôli rezom a diaram). Ak nájdete nejaké poškodenie, rukavice nepoužívte. f) Chemická odolnosť sa skúšala v laboratórnych podmienkach na vzorkách odbratých iba z dlane (okrem prípadov, kedy má rukavica 400 mm alebo viac, vtedy sa skúške podrobuje aj manžeta) a týka sa iba chemikálií použitých pri skúške. Ak sa chemikália používa v zmesi, podnikneme sa môžu odlišovať. g) Odporúčame skontrolovať, či sú rukavice vhodné na plánované použitie, keďže podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typu vykonanej skúšky v závislosti od teploty, opotrebovania a degradácie. h) Počas používania môžu ochranné rukavice poskytnúť nižšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám z dôvodu zmien vo fyzikálnych vlastnostiach. Pohyb, vytváranie trhlín, trenie, degradácia zapríčinená kontaktom s chemikáliami atď. môžu výrazne skrátiť aktuálnu životnosť rukavíc. V prípade korozívnych chemikálií môže byť degradácia najzávažnejším faktorom, ktorý treba zvažii pri výbere rukavíc odolných proti chemikáliám. i) Maximálna doba nosenia závisí od činnosti, ktorá sa bude vykonávať, a od osoby. j) Norma EN ISO 374-4:2019: Úrovne degradácie uvažujú zmenu v odolnosti proti prechípnutiu rukavíc po vystavení chemikálii látkam. k) Odolnosť proti prieniku sa skúšala v laboratórnych podmienkach a týka sa iba testovanej vzorky. l) Tento výrobok obsahuje nitrilbutadiénový kaučuk a zmesi chemických látok, ktoré môžu v prípade niektorých osôb spôsobiť alergické reakcie. m) Rukavica neposkytuje žiadnu ochranu proti prieniku ostrými predmetmi, napr. injekčnými ihlami.

Skladovanie: Určené na skladovanie na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Podmienky pri skladovaní sú hlavným faktorom pri určovaní skladovacej životnosti rukavíc. Rukavice sa musia držať vo svojom obale, chránené pred priamym slnečným žiarením, žiarením umelého svetla, vlhkosťou a pri teplotách medzi 5 °C – 35 °C. Stabilita v reálnom čase skúšaná na účely určenia dátumu expirácie tohto výrobku po zrychlíni procesu starmania je 5 rokov.

Illustration av de forskjellige typer av handsker, der kan brukes til beskyttelse mot kemikalier. De forskjellige typer av handsker er: a) Handsker til beskyttelse mot mekaniske påvirkninger, b) Handsker til beskyttelse mot kemikalier, c) Handsker til beskyttelse mot varme og kulde, d) Handsker til beskyttelse mot elektrisitet, e) Handsker til beskyttelse mot stråling, f) Handsker til beskyttelse mot biologiske agenser, g) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, h) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, i) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, j) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, k) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, l) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, m) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, n) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, o) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, p) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, q) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, r) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, s) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, t) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, u) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, v) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, w) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, x) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, y) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer, z) Handsker til beskyttelse mot sure og basiske stoffer.

☞ Návod k použití

Zde uvedené typy rukavic splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Protože jsou rukavice připraveny speciálním účelem, mohou se délky lišit od požadků normy EN 420:2003 a A1:2009.

Výsledky chemických testů:

n-heptan (J):	Stupeň 3	30 % peroxid vodíku (P):	Stupeň 6
40 % hydroxid sodný (K):	Stupeň 6	40 % kyselina fluorovodíková (S):	Stupeň 2
96 % kyselina sírová (L):	Stupeň 1	37 % formaldehyd (T):	Stupeň 6
25 % hydroxid amonný (O):	Stupeň 3		

Stupeň	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

